


## Verzamelbeugel E30-E90

### Hermann verzamelbeugel

Hermann verzamelbeugel

voor wand- en plafondbevestiging

Bevestigingsafstand ≤ 800 mm / ≤ 600 mm



Hermann verzamelbeugel  
E30-E90

Hermann S verzamelbeugel  
E30-E90

### Beschrijving

Voor de installatie van meerdere kabels aan plafonds of muren. Het functiebehoud wordt bereikt voor de kabels van het type Datwyler Keram (N)HXH / (N)HXH CL / (N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH FE180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90, JE-H(St)HRH FE180/E30-E90. System Circuit Integrity is achieved for Datwyler Keram cable types (N)HXH / (N)HXH CL / (N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH FE180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90, JE-H(St)HRH FE180/E30-E90.

### Leveringsomvang

Geheel bestaande uit SHUD Hermann verzamelbeugels, met brandveilige slagpennen KDM 30 mm. Boor en hulpstuk zijn niet in de levering inbegrepen.

Aanbevolen boor : SDS1; aanbevolen hulpstuk : SWM-SM 50

Hermann verzamelbeugel V2A (1.4301) :

Slagpennen in roestvrij staal - beschikbaar op aanvraag.

Voor een snelle montage van de SHUD Hermann verzamelbeugels beveelt Datwyler het hulpstuk SWM-SM 50 aan.

Tapones de acero inoxidable - disponibles a petición.

Para un rápido montaje de la abrazadera SHUD Hermann, Datwyler recomienda el juego de herramientas SWM-SM 50.

### Noot

Bekijk ook onze optionele installatiemogelijkheden : het verleggen van kabelbundels in beugels, het verleggen in stalen beschermhuizen, enz.

### Versions

Materiaal nummer	Artikel	Buitenste afmetingen	Maximale lading	Materiaal	Innerlijke dimensies	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	Maximale bevestigingsafstand ≤ [mm]	Minimale bevestigingsafstand ≤ [mm]
38002060ZU	Hermann verzamelbeugel	ca. 125 x 95 x 80 mm	6 kg/m or 3 kg/m	Sendzimir gegalvaniseerd blik	ca. 110 x 75 x 80 mm	0,35 kg	10 stk.	800	600
38002060ZW	Hermann verzamelbeugel	ca. 125 x 95 x 80 mm	6 kg/m or 3 kg/m	Sendzimir gegalvaniseerd blik	ca. 110 x 75 x 80 mm	0,38 kg	50 stk.	800	600
38002060ZX	Hermann verzamelbeugel	ca. 125 x 95 x 80 mm	6 kg/m or 3 kg/m	Sendzimir gegalvaniseerd blik	ca. 110 x 75 x 80 mm	0,33 kg	100 stk.	800	600
38002060ZZ	Hermann verzamelbeugel zonder slagpen	ca. 125 x 95 x 80 mm	6 kg/m or 3 kg/m	Sendzimir gegalvaniseerd blik	ca. 110 x 75 x 80 mm	0,4 kg	750 pcs.	800	600
38002000ZU	Hermann verzamelbeugel S	ca. 84 x 73 x 56 mm	3 kg/m	Sendzimir gegalvaniseerd blik	ca. 70 x 52 x 56 mm	0,35 kg	10 stk.	800	600
38002000ZW	Hermann verzamelbeugel S	ca. 84 x 73 x 56 mm	3 kg/m	Sendzimir gegalvaniseerd blik	ca. 70 x 52 x 56 mm	0,15 kg	50 stk.	800	600
38002000ZX	Hermann verzamelbeugel S	ca. 84 x 73 x 56 mm	3 kg/m	Sendzimir gegalvaniseerd blik	ca. 70 x 52 x 56 mm	0,15 kg	100 stk.	800	600

Materiaal nummer	Artikel	Buitenste afmetingen	Maximale lading	Materiaal	Innerlijke dimensies	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	Maximale bevestigingsafstand ≤ [mm]	Minimale bevestigingsafstand ≤ [mm]
38002000ZZ	Hermann verzamelbeugel S zonder slagpen	ca. 84 x 73 x 56 mm	3 kg/m	Sendzimir gegalvaniseerd blik	ca. 70 x 52 x 56 mm	0,19 kg	1750 pcs.	800	600
38001560ZU	Hermann verzamelbeugel V4A (1.4571)	ca. 84 x 73 x 56 mm	3 kg/m	Sendzimir gegalvaniseerd blik	ca. 70 x 52 x 56 mm	0,32 kg	10 stk.	800	600
38001570ZU	Hermann verzamelbeugel S V4A (1.4571)	ca. 84 x 73 x 56 mm	3 kg/m	Sendzimir gegalvaniseerd blik	ca. 70 x 52 x 56 mm	0,14 kg	10 stk.	800	600
13012400ZU	Hermann verzamelbeugel V2A (1.4571)	ca. 84 x 73 x 56 mm	3 kg/m	Sendzimir gegalvaniseerd blik	ca. 70 x 52 x 56 mm	0,32 kg	10 stk.	800	600

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2021-01-22 11:00:41